

L-съединител за шлаух NPQE-L-R12-Q12-P5

Номер на част: 8112961

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	9.5 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Покритие
Монтажно положение	произволно
Конструкция	L-форма
Размер на опаковката	5
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	43.51 g
Начин на закрепване	Външен шестостен SW21
Пневматична връзка 1	Външна резба R1/2
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 12 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран PVT
Материал на уплътнението на резбата	PTFE
Материал на освобождаващия пръстен	ПОМ
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	Стомана, неръждаема