

L-съединител за шлаух NPQE-L-G18F-Q6-P10

Номер на част: 8113003

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	4.5 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	L-форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	16.97 g
Начин на закрепване	Външен шестостен SW14
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/8
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 6 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран PBT
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	Стомана, неръждаема