

# Съединител NPQE-D-Q14-E-P5

Номер на част: 8113119

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика  | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Стандартно   |
| Номинален диаметър  | 13 mm  |
| Монтажно положение  | произволно   |
| Конструкция   | права форма  |
| Размер на опаковката  | 5  |
| Конструктивна структура                                       | Push-pull принцип  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                  | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 бар...8 бар<br>-13.775 psi...116 psi |
| Работен флуид   | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Указание за работен/управляващ флуид                          | Възможна работа в омаслено състояние                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 1 - ниска опасност от корозия                                      |
| Сертификат за LABS  | VDMA24364 зона III   |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Клас 4 съгласно ISO 14644-1  |
| Температура на околната среда                                 | -5 °C...60 °C  |
| Тегло на продукта   | 19.88 g  |
| Пневматична връзка 1  | за шлаух с външен Ø 14 mm  |
| Пневматична връзка 2  | за шлаух с външен Ø 14 mm  |
| Цвят на освобождаващия пръстен                                | син  |
| Указание за материала   | Съответствие с RoHS  |
| Материал на тялото  | PBT  |
| Материал на освобождаващия пръстен                            | POM  |
| Материал уплътнение на шлаух                                  | NBR  |
| Материал на сегмента скоба за шлаух                           | Стомана, неръждаема  |