

**Съединител**  
**NPQE-D-Q16-E-P5**  
Номер на част: 8113120

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                         |
| Номинален диаметър                           | 13 mm                                                              |
| Монтажно положение                           | произволно                                                         |
| Конструкция                                  | права форма                                                        |
| Размер на опаковката                         | 5                                                                  |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 бар...8 бар<br>-13.775 psi...116 psi |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 1 - ниска опасност от корозия                                      |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364 зона III                                                 |
| Категория чистота на помещението             | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                        |
| Температура на околната среда                | -5 °C...60 °C                                                      |
| Тегло на продукта                            | 22.4 g                                                             |
| Пневматична връзка 1                         | за шлаух с външен Ø 16 mm                                          |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 16 mm                                          |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | син                                                                |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                |
| Материал на тялото                           | PBT                                                                |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM                                                                |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR                                                                |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | Стомана, неръждаема                                                |