

**Тапа**  
**NPQE-P-S6-P10**  
Номер на част: 8113205

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                        | Стандартно                                                                       |
| Монтажно положение                                            | произволно                                                                       |
| Конструкция                                                   | Тапа                                                                             |
| Размер на опаковката                                          | 10                                                                               |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                  | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 бар...8 бар<br>-13.775 psi...116 psi               |
| Работен флуид                                                 | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Указание за работен/управляващ флуид                          | Възможна работа в омаслено състояние                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 1 - ниска опасност от корозия                                                    |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364 зона III                                                               |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Температура на околната среда                                 | -5 °C...60 °C                                                                    |
| Тегло на продукта                                             | 0.9 g                                                                            |
| Пневматична връзка 1                                          | Втулка Ø 6 mm                                                                    |
| Цвят на освобождаващия пръстен                                | син                                                                              |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на тялото                                            | PBT                                                                              |
| Материал на освобождаващия пръстен                            | POM                                                                              |