

# Тапа NPQE-P-S16-P5

Номер на част: 8113209

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност   |
|--|--|
| Размер                                       | Стандартно   |
| Монтажно положение                           | произволно   |
| Конструкция                                  | Тапа   |
| Размер на опаковката                         | 5  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 бар...8 бар<br>-13.775 psi...116 psi               |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние   |
| Клас на устойчивост на корозия KVK           | 1 - ниска опасност от корозия  |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364 зона III   |
| Категория чистота на помещението             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Температура на околната среда                | -5 °C...60 °C  |
| Тегло на продукта                            | 5.07 g   |
| Пневматична връзка 1                         | Втулка Ø 16 mm   |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | син  |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS  |
| Материал на тялото                           | PBT  |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM  |