

Осигурителен пръстен NPAP-QE-S-Q12-P10

Номер на част: 8113232

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.28 g
Пневматична връзка	за шлаух с външен Ø 12 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS