

Електрическа клемна плоча VAVE-K1-7-5YL1-LR

Номер на част: 8115100

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	7
Характеристики на проводника	Базов
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Допълнителни функции	Намаляване на задържащия ток
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Диапазон на работното напрежение DC	12 V...26 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Номинално работно напрежение DC	24 V
Степен на замърсяване	2
Категория свръхнапрежение	II
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Монтажно положение	произволно
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	11 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	16.5 mm
Тегло на продукта	3.3 g
Електрическо присъединяване	2-полюсен Двужилен проводник отворен край
Структура на кабела	2 x 0,08 mm ²
Диаметър на кабела	1.1 mm
Дължина на кабела	0.5 m
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	с възможност за придвижване фиксиране с щракване
Цвят на тялото	черен

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Материал изолационна обвивка	PVC