

Бобина
VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME
Номер на част: 8118174

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, мощност 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Взривозащита	Зона 1 (BR) Зона 21 (BR)
Орган, издаващ сертификати	INMETRO DNV 19.0135X
Начин на взривозащита, газ	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex-температура на околната среда	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS