

Бобина
VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME
Номер на част: 8118317

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, мощност 3,5 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Взривозащита	Зона 1 (KR) Зона 21 (KR)
Орган, издаващ сертификати	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Начин на взривозащита, газ	Ex e mb IIC T5, T6
Начин на взривозащита, прах	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex-температура на околната среда	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS