

Бобина
VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME
Номер на част: 8118332

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Вътрешна защита с предпазител	Предпазител
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	II
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, мощност 1,8 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Взривозащита	Зона 1 (CN) Зона 21 (CN)
Орган, издаващ сертификати	GYJ23.1170X
Начин на взривозащита, газ	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Ex-температура на околната среда	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS