


Пилотен разпределител MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

Номер на част: 8118342

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Работно налягане	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 бар...8 бар -13.05 psi...116 psi
Конструктивна структура	Разпределител
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Орган, издаващ сертификати	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Начин на взривозащита, газ	Ex db IIC T6...T3 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T85°C Db
Ек-температура на околната среда	-65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4
Клас защита	IP66
Ръчно задействане	с фиксация
Посока на потока	не е реверсивна
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 3,0 W
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Начин на закрепване	CNOMO
Указание за материала	Съответствие с RoHS