

Система за управление СМСВ-D1-C-S1

Номер на част: 8118455

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за използване	Продуктът е подходящ само за промишлени цели. В жилищни помещения трябва да се вземат мерки за отстраняване на радиосмущенията.
Конструктивна структура	Монтажна плоча вграден безопасителен изключвател
Performance Level (PL)	Категория 3, Performance Level d
Размери Ш x Д x В	135 mm x 254 mm x 375 mm
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител
Макс. консумация на ток	1.1 A
Консумация на ток на вторичната токова верига	5 A
Макс. захранване	6 A
Номинално работно напрежение AC	230 V
Мрежови конфигурации	TT TN IT
Мрежова честота	50 Hz...60 Hz
Степен на замърсяване	2
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	макс. 50 % при 40 °C
Защита от директен и индиректен контакт	PELV Заземяване на всички открити токопроводящи части
Клас защита	IP20
Условия на околната среда	Вътрешно помещение
Температура на околната среда	5 °C...40 °C
Номинална височина на употреба	1000 m NN
Тегло на продукта	4.5 kg
Електрическо присъединяване	Клема пружинна Push-in
Указание за материала	Съответствие с RoHS