

Пилотен разпределител VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Номер на част: 8119587

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	22 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	50 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно напрежение	24 V DC
Работно налягане	-0.9 бар...8 бар
Конструктивна структура	пряко управляем тарелков вентил
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	1.3 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация
Вид управление	директно
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Време за превключване изкл.	46 msec
Време за превключване вкл.	31 msec
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 3,0 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	160 g

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване	3-полюсна Форма В Щекер съгласно EN 175301-803
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	POLYAMID