


Колекторен блок-SET VABS-C12-6-S

Номер на част: 8122790

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	13 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване отстрани
Макс. брой места за разпределители	Възможни са изпълнения според изискванията на клиента
Работно налягане	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 бар...7 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Указание за работен/управляващ флуид	максимален размер на частиците 5 µm
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Тегло на продукта	3 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 2	за шлаух с вътрешен Ø 4 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	PBT