


Колекторен блок-SET VABS-C12-6-S-B3

Номер на част: 8122792

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	6 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване отстрани
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 бар...7 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Указание за работен/управляващ флуид	максимален размер на частиците 5 µm
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Тегло на продукта	1.1 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 2	за шлаух с вътрешен Ø 2 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	PBT