

Колекторна плоча VABS-C12-6-B-M3

Номер на част: 8122793

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	20 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване долу
Макс. брой места за разпределители	1
Работно налягане	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 бар...7 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Указание за работен/управляващ флуид	максимален размер на частиците 5 µm
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Тегло на продукта	13.5 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M3
Пневматична връзка 3	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав