


Разпределител VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Номер на част: 8122932

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	601 l/min
Работно налягане	0 MPa...0.8 MPa 0 бар...8 бар 0 psi...116 psi
Клас защита	IP65
Орган, издаващ сертификати	TÜV 968/V 1251.00/24
Предпазна функция	Безопасно обезвъздушаване
Safety Integrity Level (SIL)	до SIL 3 High Demand mode до SIL 3 Low Demand mode
Указание относно работното налягане	0 - 0,8 MPa при външен управляващ въздух
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS