

Паралелен модул EAMM-U-87-T46-60RA-147

Номер на част: 8126163

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	87
Межд�центрово разстояние	147 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	3000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Масов инерционен момент	41.2 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.22 Nm
Предаваем въртящ момент	3 Nm
Тегло на продукта	1015 g
Код на интерфейс актуатор	T46
Код на интерфейс мотор In	60RA
Указание за материала	Съответствие с RoHS