

Куплунг
ЕАМС-19-20-5-9
Номер на част: 8126386

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	5 mm
Монтажен диаметър 2	9 mm
Размер	19
Номинална дължина	20 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.38 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	1.1 Nm
Тегло на продукта	9 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS