

Държач
SAFM-D4-W
Номер на част: 8127358

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	216 mm
Височина	97 mm
Дължина	345 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	749 g
Начин на закрепване	завинтване
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крепежен винел	Стомана с прахово покритие