

Ъглов модул
ЕНАМ-AK-L9-120-L9-90-ML
Номер на част: 8128209

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	120
Монтажно положение	ляво
Конструктивна структура	Стандартно изпълнение
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	4120 g
Начин на закрепване	с отвор и винт
Код на интерфейса база	L9-120
Код на интерфейс, структура	L9-90
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	Алуминий, анодиран
Материал на винтовете	Стомана, с никелово покритие
Материал на центраращите елементи	високолегирана стомана