

Пневмоподготвяща единица MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Номер на част: 8130947

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар 14.5 psi...145 psi
Нормален дебит обезвъздушаване 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1500 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Няма съвместимост с масло на основата на естери
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-5 °C...50 °C
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	470 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с крепежен винел с принадлежности по избор:
Указание за материала	Съответствие с RoHS