

Управляваща плоча DADG-FM-VDE1G14

Номер на част: 8131548

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	23 Nm
Тегло на продукта	274.5 g
Начин на закрепване	Директно закрепване чрез резба на крайния капак
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Алуминий, анодиран
Материал на винтовете	Месинг, никелиран