

Центрираща втулка ZBH-12-B

Номер на част: 8137185

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	10
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Тегло на продукта	1 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на втулката	Стомана