

## Индикатор за позиция SASF-S2-B-V-A20

Номер на част: 8140395

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон на сатройка ъгъл на въртене | 0 градус...360 градус                                                                           |
| Допълнителни функции                 | регулируем задействащ превключвател                                                             |
| Размери Ш x Д x В                    | Ø 65 x 48,5                                                                                     |
| Устойчивост на вибрации              | Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |
| Устойчивост на удари                 | Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27                   |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364 зона III                                                                              |
| Температура на околната среда        | -25 °C...70 °C                                                                                  |
| Тегло на продукта                    | 96 g                                                                                            |
| Начин на закрепване                  | съгласно VDI/VDE 3845                                                                           |
| Цвят на тялото                       | черен                                                                                           |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                                             |
| Материал дистанционен елемент        | POLYAMID                                                                                        |
| Материал на тялото                   | POLYAMID<br>PP<br>високолегирана стомана, неръждаема                                            |
| Материал на винтовете                | високолегирана стомана, неръждаема                                                              |