


Колекторна плоча VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Номер на част: 8141067

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	външно вътрешно
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65 в монтирано състояние
Тегло на продукта	750 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 1/2	G1/4
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Анодиран алуминий
Материал на уплътненията	NBR