


Редуктор EMGA-80-A-G20-100A

Номер на част: 8141749

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	80 mm
Размер на фланец, мотор	100 mm
Странична хлабина	0.25 градус
Вид редуктор	Ъглов редуктор
Предавателно число	20:1
Макс. обороти на задвижването	7000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	120 Nm
Масов инерционен момент редуктор	1.013 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	240 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	93 %
Устойчивост на усукване	5.1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	5100 g
Интерфейс изход на редуктора	80G
Интерфейс редуктор задвижване	100A
Указание за материала	Съответствие с RoHS