


Редуктор EMGA-60-P-G8-SST-57

Номер на част: 8141764

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	60 mm
Размер на фланец, мотор	57 mm
Странична хлабина	0.17 градус
Вид редуктор	Планетен механизъм
Предавателно число	8:1
Макс. обороти на задвижването	13000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	18 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.067 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	29 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	97 %
Устойчивост на усукване	2.4 Nm/arcmin
Тегло на продукта	900 g
Интерфейс изход на редуктора	60G
Интерфейс редуктор задвижване	57A
Указание за материала	Съответствие с RoHS