

Двоен нипел
NPFC-DS-M5-M5-M
Номер на част: 8142592

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Материал на резбовото съединение	Месинг, никелиран
Размер на опаковката	10
Работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане Пневматична връзка 1	1.78 Nm
Номинален въртящ момент на затягане Пневматична връзка 2	1.78 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	2.55 g
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PVC