


# Захранване CACN-11A-7-20-G2

Номер на част: 8149585

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                                         | 96 mm                                                                                 |
| Височина                                                       | 130 mm                                                                                |
| Дължина                                                        | 179 mm                                                                                |
| Монтажно положение                                             | свободна конвекция                                                                    |
| Първичен източник на захранване                                | 3-фазово                                                                              |
| Входен ток                                                     | 1,7 - 2,1 A                                                                           |
| Номинално изходно напрежение DC                                | 48 V                                                                                  |
| Номинален изходен ток                                          | 20 A                                                                                  |
| Диапазон на входното напрежение AC                             | 400 V...500 V                                                                         |
| Създаване на мост при прекъсване на мрежата                    | 25 мсек                                                                               |
| Мрежова честота                                                | 45 Hz...65 Hz                                                                         |
| Одобрение                                                      | c UL us - Listed (OL)                                                                 |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за ЕМС на ЕС<br>съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364 зона III                                                                    |
| Температура на лагера                                          | -40 °C...85 °C                                                                        |
| Относителна влажност на въздуха                                | 95 %                                                                                  |
| Клас защита                                                    | IP20                                                                                  |
| Температура на околната среда                                  | -25 °C...70 °C                                                                        |
| Тегло на продукта                                              | 2500 g                                                                                |
| Начин на закрепване                                            | с монтажна шина                                                                       |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                                   |