

# Кабелна връзка NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Номер на част: 8151587

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура на околната среда                                  | -40 °C...75 °C                                                                         |
| Клас защита                                                    | IP66<br>IP68                                                                           |
| Указание относно класа на защита                               | IP68 при 5 bar в продължение на 30 минути                                              |
| Категория ATEX, газ                                            | II 2G                                                                                  |
| Категория ATEX, прах                                           | II 2D                                                                                  |
| Начин на взривозащита, газ                                     | Ex eb IIC Gb                                                                           |
| Начин на взривозащита, прах                                    | Ex tb IIIC Db                                                                          |
| Ex-температура на околната среда                               | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C                                                                     |
| Сертификат за взривозащита извън ЕС                            | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                                     |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)<br>съгласно Директива RoHS на ЕС |
| Размер                                                         | M20x1,5                                                                                |
| Диаметър на кабела                                             | 4 mm...13 mm                                                                           |
| Цвят                                                           | син/черен                                                                              |
| Материал на кабелната връзка                                   | POLYAMID                                                                               |
| Материал на уплътненията                                       | EPDM                                                                                   |
| Тегло на продукта                                              | 13 g                                                                                   |
| Размер на опаковката                                           | 1                                                                                      |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364 зона III                                                                     |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                                    |