

Кабелна връзка NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Номер на част: 8151588

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-40 °C...75 °C
Клас защита	IP66 IP68
Указание относно класа на защита	IP68 при 5 bar в продължение на 30 минути
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex eb IIC Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC Db
Ex-температура на околната среда	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Размер	M20x1,5
Диаметър на кабела	4 mm...13 mm
Цвят	черен
Материал на кабелната връзка	POLYAMID
Материал на уплътненията	EPDM
Тегло на продукта	13 g
Размер на опаковката	1
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS