

Шлаух
PUN-H-F-4X0,75-GE
Номер на част: 8153384

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	4 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	16 mm
Вътрешен Ø	2.6 mm
Мин. радиус на огъване	8 mm
Указание за използване	Шлаух без отпечатване TPE-U на базата на етер
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,3 MPa при 0 - 60 °C
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Противопожарно изпитване на материала	UL94 HB
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Декларация за съответствие
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта по дължина	0.0084 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 4 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с холендрова гайка
Цвят	жълт
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)