

Покриваща плоча VABB-P19-16-T

Номер на част: 8154656

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Размер на растерната решетка	16 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Работно налягане	-0.1 МПа...0.7 МПа -1 бар...7 бар
Годност за работа с вакуум	да
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Номинален въртящ момент на затягане	0.75 Nm
Тегло на продукта	14.9 g
Електрическо присъединяване	Plug-in
Начин на закрепване	с отвор и винт
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на тялото	PA66-GF30