

Бобина
VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME
Номер на част: 8156763

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	60 V AC: 40/65 Hz, мощност 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Взривозащита	Зона 1 (KR) Зона 21 (KR)
Орган, издаващ сертификати	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Начин на взривозащита, газ	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Начин на взривозащита, прах	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex-температура на околната среда	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	330 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS