


## Аксиален модул EAMM-A-D100-150A

Номер на част: 8157275

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Номинална дължина               | 102 mm                |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 4500 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Клас защита                     | IP40                  |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 280 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 143 Nm                |
| Тегло на продукта               | 3433 g                |
| Код на интерфейс актуатор       | D100                  |
| Код на интерфейс мотор In       | 140A<br>150A          |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |