


Паралелен модул EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

Номер на част: 8157284

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	145
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	4000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	2255 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	2 Nm
Предаваем въртящ момент	50 Nm
Тегло на продукта	11500 g
Код на интерфейс актуатор	D100B
Код на интерфейс мотор In	140A 150A
Указание за материала	Съответствие с RoHS