


Направляващ модул EAGF-P2-KF-60-300

Номер на част: 8158031

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	60
Ход	300 mm
Обратен ход	0 Ет
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Макс. ускорение	25 m/s ²
Макс. скорост	1 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. сила F _y	380 Б
Макс. сила F _y , статична	510 Б
Макс. сила F _z	380 Б
Макс. сила F _z , статична	510 Б
Макс. момент M _x	20 Nm
Макс. момент M _x статичен	27 Nm
Макс. момент M _y	15 Nm
Мах. момент M _y , статичен	20 Nm
Макс. момент M _z	15 Nm
Макс. момент M _z статичен	20 Nm
Придвижваща сила	3 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	583 g
Основно тегло при 0 mm ход	1614 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	17.8 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	17.8 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	31 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.3 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал водещ елемент	Подобрена стомана твърдо хромиран
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал планка	Алуминиева ковка сплав анодиран