


Демпфер DYEF-G8-S-M10-Y1

Номер на част: 8159474

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M10
Ход	1 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни без метален фиксиран упор
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.8 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	1 mm
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Макс. консумация на енергия за един ход	0.25 J
Тегло на продукта	26 g
Начин на закрепване	с резбова втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана