


Демпфер DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14

Номер на част: 8161524

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	1 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	8 mm
Макс. упорна сила	500 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	4 J
Макс. консумация на енергия на час	18000 J
Макс. остатъчна енергия	0.02 J
Възвратна сила	18 Б
Мин. сила на вмъкване	60 Б
Тегло на продукта	40 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована