


Демпфер DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

Номер на част: 8161532

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Ход	16 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	1 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.3 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	16 mm
Макс. упорна сила	3000 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	50 J
Макс. консумация на енергия на час	92000 J
Макс. остатъчна енергия	0.32 J
Възвратна сила	75 Б
Мин. сила на вмъкване	260 Б
Тегло на продукта	385 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована