


Демпфер DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Номер на част: 8161534

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	24 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	1 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.3 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	24 mm
Макс. упорна сила	4000 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	180 J
Макс. консумация на енергия на час	150000 J
Макс. остатъчна енергия	0.8 J
Възвратна сила	120 Б
Мин. сила на вмъкване	430 Б
Тегло на продукта	635 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на гайките	Стомана, поцинкована