

Фланец
DARF-Q13-25-1
Номер на част: 8163624

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Адаптор за ротационно задвижване
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a)
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 9 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. Момент на огъване	10 Nm
Максимално статично осово натоварване	450 Б
Тегло на продукта	94 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрараща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на фланеца	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на втулката	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	Стомана, с покритие