

Вилка CRSG-M4

Номер на част: 8165295

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M4
Монтажно положение	произволно
Въз основа на стандарт	ISO 8140
Съответства на стандарта	DIN 71752
Резбово съединение	Вътрешна резба M4
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LBS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	8 g
Материал на вилката	високолегирана стомана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана
Материал на предпазителя	високолегирана стомана