

# Шлаух PUN-H-SF-10X2-SW

Номер на част: 8167905

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                     | 10 mm                                                                                            |
| радиус на огъване в зависимост от дебита     | 42 mm                                                                                            |
| Вътрешен Ø                                   | 6 mm                                                                                             |
| Мин. радиус на огъване                       | 16 mm                                                                                            |
| Указание за използване                       | TPE-U на базата на етер                                                                          |
| Характеристики на шланга                     | подходяща верига кабеловодеща                                                                    |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 бар...6 бар<br>-13.775 psi...87 psi                                |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 бар...13 бар<br>-13.775 psi...188.5 psi                            |
| Указание относно работното налягане          | Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,7 MPa при 0 - 60 °C |
| Работен флуид                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Вода (течна, без лед)                          |
| Противопожарно изпитване на материала        | UL94 HB                                                                                          |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Категория чистота на помещението             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1                 |
| Годност за хранителни продукти               | вж. Разширена информация за материала                                                            |
| Температура на околната среда                | -35 °C...80 °C                                                                                   |
| Тегло на продукта по дължина                 | 0.061 kg/m                                                                                       |
| Пневматична връзка                           | за щекерна връзка с външен Ø 10 mm                                                               |
| Цвят                                         | черен                                                                                            |
| Твърдост по Шор                              | D 54 +/-3                                                                                        |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                                              |
| Материал на шланга                           | TPE-U(PU)                                                                                        |