

Връзка за модули

MS6-MV1-F1A

Номер на част: 8176697

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	54 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на връзката за модули	POM високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема