


Манометър
PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA
Номер на част: 8178621

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 МПа...0.1 МПа
Съответства на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	40
Одобрение	CPA
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...0.1 МПа 0 бар...1 бар 0 psi...14.5 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	1,6
Клас защита	IP43
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	R1/8
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	PBT
Материал контролен прозорец	PS
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	60 g
Скала	Единична скала МПа (отвън)