

Манометър с фланцово закрепване PAGN-P-50-1.6M-G14-CPA

Номер на част: 8178629

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 MPa...1.6 MPa
Съответства на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	50
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 MPa...1.6 MPa 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	2,5
Клас защита	IP43
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	G1/4
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	ABS
Материал контролен прозорец	SAN
Материал на монтажния пръстен	Стомана
Материал на винтовете	Стомана
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	100 g
Скала	Единична скала