


Центрираща втулка ABAZ-G9-HD-6

Номер на част: 8183326

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	2
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2.4 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на втулката	високолегирана стомана, неръждаема